

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M30X200

Referência	01220.300.200
Marca	-
UBB	953351869383
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035325
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	200
P	3.5
s	46

Desenho técnico

