

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M33X200

Referência	01220.330.200
Marca	-
UBB	954351336811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035455
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	200
P	3.5
s	50

Desenho técnico

