
FABORY



Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Zincado 8.8/8 M27X140

Referência	01222.270.140
Marca	-
UBB	500613350270
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441964
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	140 mm
Classe	8.8/8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	Só embalagens completas.As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).Para

Normas

EN	15048
ISO	4014/4032

fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
m (max.)	23.8
P	3
s	41

Desenho técnico

