

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

Referência	01226.060.050
Marca	-
UBB	500571899821
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282420
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50

Desenho técnico



P

1

s

10
