

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X60

Referência	01226.060.060
Marca	-
UBB	500571899904
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282437
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	60 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60

Desenho técnico



P

1

s

10
