

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8.8 M8X35

| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 01226.080.035 |
| Marca | - |
| UBB | 500571900066 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494282444 |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|---|
| Diâmetro | M8 |
| Comprimento | 35 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc |
| Rosca | Métrica |
| Info | O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica. |


Normas

| | |
|------|------------|
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |

Especificação técnica

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 28 |
| b (min.): L≤125mm | 22 |
| d-D | M8 |
| k | 5.3 |
| L (mm) | 35 |

Desenho técnico



P

1.25

s

13