

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8.8 M18X80

Referência	01226.180.080
Marca	-
UBB	500571904936
UNSPSC	31161620
EAN	8715494287906
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Desenho técnico



L (mm) 80

P 2.5

s 27