




Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X1,50X30/ S=22

Referência	01250.140.030
Marca	-
UBB	951351593904
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040114
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica fina

Normas

ISO	8676
NF	E25-151
NEN	1568
DIN	961

Especificação técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	1.5
S	22

Desenho técnico

