




Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X1,25X25/ S=19

Referência	01251.120.025
Marca	-
UBB	951351594571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040336
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	25 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica extra fina

Normas

DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676

Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.25
S	19

Desenho técnico

