

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M8

Referência	01320.080.001
Marca	-
UBB	950355018082
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042873
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Desenho técnico

