

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M14

Referência	01320.140.001
Marca	-
UBB	950355018322
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042903
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Desenho técnico

