

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M20

Referência	01320.200.001
Marca	-
UBB	950355018652
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042934
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Desenho técnico

