

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M22

Referência	01320.220.001
Marca	-
UBB	950355018736
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042941
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Desenho técnico

