

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M30

Referência	01320.300.001
Marca	-
UBB	950355296357
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042972
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Desenho técnico

