

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M36

Referência	01320.360.001
Marca	-
UBB	950355296506
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042996
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Desenho técnico

