

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M39

Referência	01320.390.001
Marca	-
UBB	950355296688
UNSPSC	31161727
EAN	8715492043009
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M39
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M39
m	31
P	4
s	60

Desenho técnico

