FABORY

Porca sextavada ISO 4032 Aço Passivado a amarelo 8 M12

Referência	01321.120.001
Marca	-
UBB	950355965506
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406880
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032

Especificação técnica

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Desenho técnico

