

Porca sextavada ISO 4032 Aço Passivado a amarelo 8 M20

Referência	01321.200.001
Marca	-
UBB	950355965761
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406927
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032
-----	------

Especificação técnica

d-D	M20
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Desenho técnico

