

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado com espessura Cr(III) |8| M3

Referência	01325.030.001
Marca	-
UBB	500645012526
UNSPSC	31161727
EAN	8717077050891
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Desenho técnico

