FABORY

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado com espessura Cr(III) |8| M8

Referência	01325.080.001
Marca	-
UBB	500505355957
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207928
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Desenho técnico

