

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a preto |8| M3

Referência	01326.030.001
Marca	-
UBB	950355870706
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407078
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Desenho técnico

