

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a preto |8| M4

Referência	01326.040.001
Marca	-
UBB	950355870888
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407085
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Desenho técnico

