FABORY

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a preto |8| M24

Referência	01326.240.001
Marca	-
UBB	951355342464
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407177
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Desenho técnico

