FABORY

# Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M6

| | |
|---|---|
| Referência | 01336.060.001 |
| Marca | - |
| UBB | 500571891984 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715494282086 |
| Emb. de 2000 | Apenas embalagem completa |

## Parâmetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diâmetro | M6 |
| Classe | |8| |
| Encaixe | Sextavado |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc |
| Rosca | Métrica |

## Normas

| | |
|---|---|
| NF | E25-401 |
| NEN | 1560 |
| DIN | 934 |

## Especificação técnica

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| m | 5 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Desenho técnico

