FABORY

Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M10

Referência	01336.100.001
Marca	-
UBB	500571892149
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282109
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Desenho técnico