

## Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc |8| M22

Referência	01336.220.001
Marca	-
UBB	500571892719
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282161
Emb. de 125	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

### Especificação técnica

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

### Desenho técnico

