

Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M27

Referência	01336.270.001
Marca	-
UBB	500571892974
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282185
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Desenho técnico

