

Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M36

Referência	01336.360.001
Marca	-
UBB	500571893139
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282208
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Desenho técnico

