

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M22X2,00

Referência	01340.220.200
Marca	-
UBB	950355301041
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407344
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M22
m	18
P	2
s	32

Desenho técnico

