

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M27X1,50 (≠DIN)

Referência	01340.270.150
Marca	-
UBB	950355301389
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407375
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Desenho técnico

