

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M30X2,00

Referência	01340.300.200
Marca	-
UBB	950355301611
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407405
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica fina

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	2
s	46

Desenho técnico

