
FABORY



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M10X60

Referência	01405.100.060
Marca	-
UBB	500574457494
UNSPSC	31161620
EAN	8715494311359
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	60 mm
Classe	8.8/8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica
Info	Só embalagens completas.As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias

Normas

ISO	4014/4032
EN	15048

harmonizadas (heN-normas).Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Desenho técnico

