


Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 ISO métrico M20X170



Artigo nr.	01405.200.170
Marca	-
UBB	500574462007
UNSPSC	31161620
EAN	8715494284080
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M20
Comprimento (L)	170
Info	Só embalagens completas.
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Informação complementar	ISO métrico
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica


Normas

EN	15048
ISO	4014/4032

Especificação técnica

m (max.)	18
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
s	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	52
P	2.50

Desenho técnico



k 12.5

b (min.): L>200mm 65

UR COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS