

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M6X70

| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 04101.060.070 |
| Marca | - |
| UBB | 500648294899 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077206434 |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|------------------|
| Diâmetro | M6 |
| Comprimento | 70 mm |
| Classe | 10.9 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Rosca | Métrica |

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

| | |
|------|------------|
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |

Especificação técnica

| | |
|---------------------------|----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm | 18 |
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 70 |
| P | 1 |
| s | 10 |

Desenho técnico

