

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M8X60

Referência	04101.080.060
Marca	-
UBB	500648295706
UNSPSC	31161620
EAN	8717077206526
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	60 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1.25
s	13

Desenho técnico

