

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M8X80

Referência	04101.080.080
Marca	-
UBB	500648296126
UNSPSC	31161620
EAN	8717077206564
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	80 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Desenho técnico

