

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M20X110

Referência	04101.200.110
Marca	-
UBB	500648306859
UNSPSC	31161620
EAN	8717077207578
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	110 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5

Desenho técnico



