FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 10.9 M12X60/S=19

Referência	04104.120.060
Marca	-
UBB	953351909064
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175440
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	60 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75

Desenho técnico