FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 10.9 M14X80/S=22

Referência	04104.140.080
Marca	-
UBB	953351909890
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175655
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	80 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2

Desenho técnico