

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 10.9 M24X100

Referência	04104.240.100
Marca	-
UBB	500614317765
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454643
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	100 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3

Desenho técnico



