FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X70

Referência	04105.080.070
Marca	-
UBB	500505560549
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439053
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	70 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70

Desenho técnico



P	1.25
s	13