

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M10X80

Referência	04105.100.080
Marca	-
UBB	500505561125
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439152
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	80 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Desenho técnico



L (mm) 80

P 1.5

s 17