

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M10X120

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 04105.100.120             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500574308168              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715494301626             |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro         | M10                                                               |
| Comprimento      | 120 mm                                                            |
| Classe           | 10.9                                                              |
| Encaixe          | Sextavado                                                         |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada                                                  |
| Material         | Aço                                                               |
| Direção da rosca | Direita                                                           |
| Tratamento sup.  | Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc                     |
| Rosca            | Métrica                                                           |
| Info             | O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica. |


### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |

### Especificação técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 32  |
| b (min.): L200mm          | 45  |
| b (min.): L≤125mm         | 26  |
| d-D                       | M10 |
| k                         | 6.4 |

### Desenho técnico



L (mm) 120

P 1.5

s 17