

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45

Referência	04105.120.045
Marca	-
UBB	500505561539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439244
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	45 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Desenho técnico



L (mm)	45
P	1.75
s	19