

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X60

Referência	04105.160.060
Marca	-
UBB	500505562941
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439480
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	60 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.


### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

### Desenho técnico



L (mm) 60

P 2

s 24

