

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M6X40

Referência	04108.060.040
Marca	-
UBB	955351407437
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849549
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	40 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1

Desenho técnico



