

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M6X50

Referência	04108.060.050
Marca	-
UBB	955351407502
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849556
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1

### Desenho técnico



# FABORY