

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M6X60

Referência	04108.060.060
Marca	-
UBB	955351407684
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849563
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	60 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1

Desenho técnico



