

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M12X90

Referência	04108.120.090
Marca	-
UBB	955351409417
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849747
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	90 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90

Desenho técnico



