

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M14X80

Referência	04110.140.080
Marca	-
UBB	954351349863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117847
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	80 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Desenho técnico

